



pureblue
GUTES WASSER

Wapura®

pureblue **EasyLine TT 50 GPD EM-W** (Art. 930322)

Vierstufiges pureblue Tischgerät nach dem TT System mit Schnellwechselfiltern. Kein Wasseranschluss nötig! Das Gerät wird mit Rohwasser befüllt und eingeschaltet. Das gereinigte Wasser wird in der Glaskaraffe gesammelt, das Konzentrat fließt in den Rohwasserbehälter zurück.

Ausführung mit 1 Mikron Sediment-Vorfilter zum Schutz des hochwertigen Umkehrosmosemembran vor groben und feinen Partikeln. Da es sich um ein offenes Gerät handelt hat die Easyline keinen Aktivkohle Vorfilter. Da das Gerät in der Regel nicht kontinuierlich betrieben wird, haben geringe Chlor-mengen durchaus Vorteile und schaden der Membrane nicht.

Die Membrane und der Aktivkohle-Nachfilter sind mit EM-Keramik aktiviert. EM-Keramik dient zur Wasserbelebung.

Zusätzlich ist ein Sterilfilter verbaut, welcher eventuelle Keime im gefilterten Wasser reduziert. Da diese Keimsperre keine Aktivkohle enthält ist eine effektive Desinfektion dieser Patrone sehr einfach. Für den Betrieb des Gerätes wird ein 230 V Anschluss benötigt. Wassertemperatur 7 - 25°C. Tagesproduktion bis zu 150 Liter. Das Rohwassertankvolumen beträgt ca 3,4 Liter, die Filterwasser Karaffe füllt sich auf etwa 1,7 l. Das Gerät ist vor Frost und Temperaturen über 36°C zu schützen.

Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca 1 : 1.



Ausführung: Tischgerät mit separatem Wasserbehälter

Wasseranschluss: Kein Wasseranschluss nötig

Vorfilter: Sedimentfilter 1 Micron zur Vorausscheidung feiner Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate

Hauptfilter: Membrane 50 GPD mit EM-Keramik. Porengröße etwa 1/10000 Micron, reduziert gelöste Stoffe. Wechselintervall: ca. alle zwei bis drei Jahre.

NachbehandlungsfILTER: Aktivkohlefilter mit EM-Keramik zur Geschmacksverbesserung und Reduzierung von flüchtigen Chemikalien, welche die Membrane passieren könnten. Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate

Sterilfilter: UF-Modul 0,2 Micron als Keimschutz für extra Sicherheit. Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate

Stromanschluss 230V 50 Hz AC

Wechselmaterial:	103003	Sediment Vorfilter 1 µ (rot)
	243027	Membrane mit EM-Keramik (grün)
	113006	Aktivkohle - Nachfilter mit EM-Keramik (blau)
	123000	UF-Membran (lila)

Die aktuellen Ersatzteilpreise entnehmen Sie bitte unserem Online-Shop
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Anschrift: Pfalzgrafenstraße 6 • D-48465 Schüttorf • Telefon: 05923/6633 • Telefax: 05923/6824 • Email: info@Wapura.de